

[Afficher tous les 38 produits de la même famille.](#)

Caméra Monochrome IP67 LUCID Vision Labs™ Atlas ATP089S-MC, Sony IMX255, 8,9 MP

See More by [LUCID Vision Labs™](#)



Stock #23-965 1 In Stock

-

1

+

€2.670⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.670,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Monochrome

Spectre:

Caractéristiques du produit

Monochrome Camera

Type:

ATP089S-MC

Numéro de Modèle:

Fabricant:

Lucid Vision Labs	
Atlas IP67	Série de Caméras:
Propriétés physiques et mécaniques	
60 x60 x65	Dimensions (mm):
340	Poids (g):
Full	Logement:
Capteur	
380MB	Tampon d'Image:
1"	Type de Capteur:
8.90	Résolution (MegaPixels):
58.50	Taux d'Image (fps):
4,096 x2,160	Pixels (H x V):
3.45 x3.45	Taille de Pixel, H x V (µm):
14.13 x7.45	Aire Active, H x V (mm):
Sony IMX255	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Global	Type d'Obturbateur:
8/10/12 Bit	Profondeur de Pixel:
25 µs to 10 s (Normal) 1.208 µs to 16.112 s (Short Mode)	Contrôle d'Exposition:
Not Specified	Gamme Dynamique (dB):
GigE Vision v2.0	Machine Vision Standard:
Electrical	
8W via PoE, 7W when powered externally	Consommation de Puissance (W):
Connectivité matérielle & interfaçage	
5GigE (PoE)	Interface:
5GigE, M12	Connecteur:
PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external	Alimentation d'Énergie:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated out, 2 non-isolated bi-directional ports	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
8 pin M8 connector	GPIO Connector Type:
Filetage & montage	
C-Mount	Monture:
Environnement & durabilité	
-20 to 55	Température d'Utilisation (°C):
-30 to 60	Température de Stockage (°C):
Conformité réglementaire	

- Certifiées IP67 pour la protection contre la pénétration d'eau, la poussière et la saleté
- Interface Ethernet 5Gbase-T (5GigE)
- Permettent l'alimentation via Ethernet (PoE), ce qui simplifie l'intégration

Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas IP67 5GiG sont des caméras industrielles protégées contre les infiltrations d'eau, conçues pour les applications d'imagerie nécessitant une bande passante élevée et des performances dans des environnements difficiles. Ces caméras soutiennent l'interface Ethernet 5Gbase-T (5GiG) et sont alimentées par Ethernet (PoE). Elles sont capables d'atteindre des taux de transfert de données de 600 Mb/s, ce qui permet d'obtenir des résolutions et des fréquences d'images élevées. Les Caméras LUCID Atlas IP67 5GiG de Lucid Vision Labs sont dotées d'une monture C et d'un alignement actif du capteur pour des performances optiques supérieures. Ces caméras offrent un équilibre parfait entre des taux d'images rapides, une taille compacte, une robustesse industrielle et un excellent rapport prix/performance.