

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Adaptateur M27 x 1,0 vers Monture C, bride de 50 mm



M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange, #14-667

Stock **#14-667** 9 In Stock

-

1

+

€49²⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€49,25 prix unitaire
Qté 10-24	€43,75 prix unitaire
Qté 25-99	€38,25 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Thread Adapter

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):

21.50

Diamètre Externe (mm):

Filetage & montage

Filetage:

M27 x 1.0 (Male) / C-Mount (Female)

Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

Visionner

Certificate of Conformance:

Conforme

REACH 241:


Description produit

- Grossissement variable de 1 à 3X et de 2 à 8X
- Objectifs non-rotatifs pour minimaliser la déviation du faisceau
- Conception compacte galiléenne avec une longueur de boîtier fixe et des optiques non-rotatives
- TECHSPEC® Expandeurs de Faisceau Draconis™ à Large Bande** également disponibles

Les Expandeurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche TECHSPEC® sont parfaits pour les applications laser à puissance élevée qui peuvent nécessiter des changements de grossissement, comme dans le prototypage ou la R&D. Ils disposent d'un front d'onde transmis de $\lambda/4$, de conceptions galiléennes, d'un grossissement verrouillable, d'un seuil de dommage laser élevé et de traitements AR pour garantir une transmission maximale tout en réduisant les réflexions parasites. Par ailleurs, ces expandeurs de faisceau utilisent une translation interne et des mécanismes de focalisation leur permettant d'ajuster variablement le grossissement et la divergence laser de manière continue sans que cela n'affecte la longueur totale du boîtier. Grâce à cette conception compacte, il n'est plus nécessaire de modifier la longueur dans le système et l'intégration système s'en trouve facilitée.

Les Expandeurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche TECHSPEC® peuvent être utilisés pour déterminer le grossissement nécessaire du faisceau d'un système durant la phase de prototypage du développement. Les **TECHSPEC® Expandeurs de Faisceau Draconis™ à Large Bande** sont disponibles pour une intégration en production ou une application OEM. Veuillez contacter notre [service commercial](#) pour vos besoins de grossissements personnalisés.

Informations techniques



Longueur d'Onde de Conception	Numéro de Stock	Longueur Fixe A (mm)	Longueur de Montage E (mm)	Longueur de la Bague Numérique Rotative F (mm)	Longueur de la Bague Alphabétique Rotative G (mm)
355 nm	#87-566	169,7	35,9	90,7	19,4
532 nm	#87-567	169,3	31,5	70,4	43,7
VIS Large Bande (633 nm)	#87-569	169,3	31,5	70,4	43,7
NIR Large Bande (785 nm)	#87-570	169,3	31,5	70,4	43,7
1.064 nm	#87-568	169,3	31,5	70,4	43,7

2X - 8X Variable Beam Expander

