

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Adaptateur M42 vers Monture C, BFD de 12 mm

See More by [Teledyne DALSA](#)



Stock #73-772 **4 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €92⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+ €92,00 prix unitaire

Need More? [Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

M42.0 x 1.0

Diamètre extérieur:

C-Mount (1" - 32 TPI)

Filetage interne:

Imaging Lens Adapter

Type:

Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit

- Fréquences de lignes de 13 à 52 kHz
- Option de résolution de 2k, 4k ou 8k disponibles
- Intégration simple avec la connectivité Ethernet Gigabit
- Teledyne TurboDrive™ activé
- Options monochrome et couleur disponibles

Les Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea GigE utilisent un réseau unidimensionnel de pixels pour construire une image bidimensionnelle à un coût inférieur à celui des caméras matricielles. Faisant appel à la technologie TurboDrive™ exclusive de Teledyne DALSA, ces caméras acceptent des fréquences de lignes allant jusqu'à 52 kHz (et jusqu'à 80 kHz en mode rafale) sans solliciter votre réseau GigE. Ces caméras permettent de modifier les paramètres à chaque ligne et d'effectuer jusqu'à cinq configurations différentes contrôlées par l'utilisateur. Par exemple, chaque ligne peut avoir une source lumineuse, un angle d'éclairage, un temps d'exposition et un gain différents lors d'un seul passage avec la caméra. Les Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea GigE offrent des plages dynamiques plus élevées que les autres méthodes de capture d'images et sont disponibles avec des résolutions de 2k, 4k ou 8k. Ces caméras sont idéales pour les inspections optiques automatisées, les systèmes de tri, le classement et l'inspection des matériaux et les applications générales de vision industrielle. Téléchargez ce [livre blanc](#) pour plus d'informations sur les applications qui bénéficieraient de la technologie des caméras linéaires. **Remarque** : Un câble H15 est nécessaire pour le fonctionnement du GPIO et n'est pas fourni avec ces caméras.

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA'S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.