

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Kit de Filtres de Vision Industrielle – Filetage de Filtre M30,5 x 0,5



High Performance Mounted Machine Vision Filter Kit

Stock **#11-030** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €1.600⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€1.600,00 prix unitaire
Qté 10+	€1.440,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Nombre de Filtres:
9

Filtres Inclus:
NUV, Blue, Cyan, Green, UV/IR Cut-Off, Orange, Light Red, Dark Red, UV/VIS Cut-Off

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
32.50

Filetage & montage

M30.5 x0.50

Filetage Filtre:

Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit

- 9 Filtres de Vision Industrielle aux filetages M25,5 ou M30,5
- Longueurs d'onde centrales de 330 nm à 880 nm
- Transmission élevée jusqu'à 96%
- [Filtres de Vision Industrielle](#) individuels également disponibles
- Remarque : changement potentiel d'emballage

Les Kits de Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance TECHSPEC® comprennent tous les neuf [Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance TECHSPEC](#) avec des longueurs d'onde couvrant les spectres UV, visible et NIR. Les filtres inclus sont conçus pour être utilisés avec les longueurs d'onde courantes des LED et offrent un blocage supérieur à celui des filtres traditionnels. Ces kits de filtres sont disponibles en deux versions : l'une avec des filtres filetés M25,5 et l'autre avec des filtres filetés M30,5. Les Kits de Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance TECHSPEC sont idéaux pour le prototypage d'applications de vision industrielle afin de déterminer quel filtre améliore le plus le contraste de l'image. Des [Filtres Montés de Vision Industrielle](#) individuels dans d'autres tailles de filetage allant de M22,5 à M62,0 sont également disponibles.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez [nous contacter](#).