

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

## Kits d'Échantillons de Filtres de Vision Industrielle



#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit

Stock **#21-775** 1 In Stock

-

1

+

€1.110<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-9           | €1.110,00 prix unitaire          |
| Qté 10+           | €1.055,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

10Nombre de Filtres:

Filtres Inclus:  
NUV, Blue, Cyan, Light Green, UV/NIR Cut-Off,  
Orange, Light Red, Dark Red, NIR, Linear Polarizer

### Propriétés physiques et mécaniques

43.00Diamètre (mm):

| Conformité réglementaire  |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Visionner</a> | Certificate of Conformance: |
| <a href="#">Conforme</a>  | Reach 242:                  |

## Description produit

- Filtres facilement sélectionnables
- Grands filtres passe-bande et à densité neutre de 43 mm de diamètre
- [Kits de Filtres de Vision Industrielle](#) également disponibles

Les Échantillons de Filtres de Vision Industrielle fournissent une gamme de filtres passe-bande ou de densité neutre pour évaluer facilement le contraste des couleurs et contrôler la variabilité de la lumière ambiante dans les applications de vision industrielle. Les échantillons de filtres passe-bande comprennent un polariseur linéaire et neuf options de filtres de vision industrielle UV, VS et NIR, tandis que les échantillons de filtres à densité neutre comprennent sept filtres à densité neutre allant d'une OD 0,3 à une OD 4,0. Les deux jeux d'échantillons comportent des courbes de transmission imprimées sur chaque échantillon individuel ainsi qu'un code QR permettant d'accéder aux spécifications du filtre. Les Échantillons de Filtres de Vision Industrielle sont compacts et portables, ce qui en fait une ressource idéale pour prototyper et tester rapidement des applications sur site. Des [filtres individuels montés de vision industrielle](#), des [filtres à densité neutre](#) et des [polariseurs montés de vision industrielle](#) dans d'autres tailles de filetage allant de M22,5 à M105 sont également disponibles.