

[Afficher tous les 29 produits de la même famille.](#)

Objectif CINE à Sonde de Première Qualité MikroMak™, 125 mm



MikroMak™ Prime Probe Lenses



Stock **#17-659** **1 In Stock**

-

1

+

€3.170⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.170,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Variable Magnification Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):

195.00

Diamètre Max. (mm):

48.00	
Propriétés optiques	
43.30	Cercle Image Max. (mm):
0X - 5X	Grossissement Primaire PMAG:
35 - ∞	Distance de Travail (mm):
Capteur	
35mm (43.3mm Image Circle)	Taille maximale du capteur:
Filetage & montage	
M42 x0.75 (T-Mount)	Monture:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Conçus pour une utilisation de macro à l'infini
 - Idéaux pour les applications industrielles et cinématographiques
 - Excellente netteté sur la profondeur de champ
 - **Objectifs à Sonde Première Qualité MikroMak™ PetzVex™** également disponibles
- Les Objectifs à Sonde Première Qualité MikroMak™, faisant partie de la ligne Nelsonian™ Optics de la compagnie Infinity Photo-Optical, offrent une profondeur de champ inégale, fournissant une excellente clarté dans les applications nécessitant une mise au point micro, macro ou infinie. Lorsqu'il est réglé sur l'infini, tout ce qui se trouve à proximité des Objectifs à Sonde de Première Qualité MikroMak est automatiquement mis au point. La bague de mise au point moletée peut alors être utilisée pour régler la mise au point de l'objectif sur la plage micro ou macro, indiquée par les marques de grossissement sur le corps de l'objectif. Les Objectifs à Sonde Première Qualité MikroMak offrent la flexibilité requise pour le storytelling créatif dans les applications de photographie et de production cinématographique, tout en offrant les hautes performances requises pour une utilisation industrielle et de laboratoire.
- Les Objectifs à Sonde Première Qualité MikroMak sont disponibles en cinq distances focales différentes : 40, 50, 70, 90 et 125 mm. Les objectifs de 40 et 50 mm fournissent des images à grand champ avec des grossissements macro modérés jusqu'à 1,75X (50 mm) ou 2X (40 mm). L'objectif de 40 mm peut être converti en une longueur focale de 25 mm avec un grossissement de 1X grâce à un adaptateur (vendu séparément). Les objectifs de 70, 90 et 125 mm offrent un fort grossissement et des résolutions typiques des objectifs utilisés sur les microscopes de laboratoire standard, avec un grossissement maximal de 5,5X (70 et 125 mm) ou 6X (90 mm). Une série d'accessoires, notamment des adaptateurs pour montures C, L et Sony, des solutions de montage, des entretoises et des engrenages pour la motorisation sont disponibles ; voir chaque accessoire spécifique pour plus d'informations.
- Visitez la page [Produits Cinématographiques Infinity Photo-Optical](#) pour en savoir plus sur ces produits !