

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

Élargisseur de Champ 55 mm pour MikroMak/RO™



#17-653: 55mm Field Expander for MikroMak/RO™

Stock **#17-653** [CONTACT](#)

-

 1

+

€500⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€500,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Remarque:
Changes FL of 120mm MikroMak/RO™ to 55mm and magnification range from 0X - 3.5X to 0.06X - 1.50X

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Max. (mm):
35.00

Filetage & montage

Filetage:

Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

Conforme

Reach 224:

Visionner

Certificate of Conformance:

Description produit

- La taille du capteur couvre jusqu'au plein format
- Délivre une image droite sur le capteur
- Distance de travail de 20 mm à l'infini
- Également disponibles : Objectifs à Sonde de Première Qualité [MikroMak™](#) et [MikroMak™ PetzVex™](#)

Les Objectifs à Sonde de Première Qualité MikroMak/RO™, qui font partie de la gamme d'optiques d'Infinity Photo-Optical, offrent une profondeur de champ inégale, fournissant une excellente clarté dans les applications nécessitant une mise au point micro, macro ou infinie. Typiquement, les microscopes produisent des images inversées, alors que les objectifs MikroMak/RO™ produisent des images droites dans le viseur de la caméra afin de faciliter le choix du cadrage. Ces produits sont interchangeables au niveau du fabricant et/ou du modèle de caméra pour permettre un changement à la volée pendant la production cinématographique. Lorsque l'Objectif à Sonde de Première Qualité MikroMak/RO™ est réglé sur l'infini, tout ce qui se trouve à sa proximité est automatiquement mis au point. Visitez la page Produits Cinématographiques d'Infinity Photo-Optical pour en savoir plus sur ces objectifs de production cinématographique !