

## M52 x 0,75 Filetage, Filtre Coloré Monté, Rouge



Stock #54-764 **FIN DE SÉRIE** 12 In Stock

- 1 + €40<sup>95</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

Qté 1+	€40,95 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

AR Coating: MgF<sub>2</sub> **Remarque:**

Mounted Imaging Filter **Type:**

Hoya R-60 or equivalent **Type de Filtre:**

### Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):  
48.0

Diamètre Externe (mm):  
54.0

Épaisseur du Substrat (mm):  
2.5

Épaisseur avec la Monture (mm):  
5.00

## Propriétés optiques

Couleur:  
Red

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :  
600.00

Numéro de Verre/Filtre:  
R-60

Indice de Réfraction ( $n_d$ ):  
1.53

Substrat:   
Colored Glass

Qualité de Surface:  
80-50

Gamme de Longueur d'Onde (nm):  
400 - 700

## Filetage & montage

Filetage Filtre:  
M52 x 0.75

Épaisseur de Monture (mm):  
4.4 ± 0.1

Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):  
6.4

Épaisseur d'Optique Compatible (mm):  
2.5

## Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:  
[Visionner](#)

## Description produit

- Améliorent le contraste
- Isolent les régions spectrales/couleurs
- Verre coloré de précision

Les Filtres Colorés Montés sont idéaux pour la vision industrielle et sont de meilleure utilisation pour des caméras monochromes amenant une augmentation du contraste et de résolution. Utilisant le principe « éclaircissent les couleurs de même couleur de filtres » maximisera les résultats. Les filtres bleu clair augmentent la température de couleur de 3300K à 5500K (lumière du jour). Les réglages de la caméra couleur (niveau de gain rouge/bleu et contrôle automatique de la balance des blancs [AWC]) menant à une optimisation supplémentaire lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec le choix de la lampe (quartz-halogène et fluorescence). Les Filtres de Couleur Montés offrent de larges champs de vision impossibles à obtenir avec des filtres sensibles à l'angle.

Tous les filtres montés peuvent être vissés ensemble avec des filetages mâle et femelle identiques sur chaque monture. Les filtres de couleur peuvent également être utilisés en conjonction avec des [filtres UV montés](#) pour bloquer la lumière ultraviolette indésirable et protéger les filtres dans des environnements extrêmes.

## Informations techniques

