

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

Filtre Passe-Bande IR Proche en Monture à Emboîtement



Slip Mount Machine Vision Filters

Stock **#70-543** **2 In Stock**

-

1

+

€121⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€121,00 prix unitaire
Qté 10+	€115,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Near-IR Bandpass Filter

Type:

Includes Locking Set Screws and Wrench

Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques

13.00

Ouverture Utile CA (mm):

14.00	Diamètre Interne (mm):
16.80	Diamètre Externe (mm):
Mounted in Black Anodized Ring	Construction:

2.00	Épaisseur du Substrat (mm):
------	-----------------------------

Propriétés optiques

800.00	Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
--------	------------------------------------

315.00	Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
--------	---------------------------------

≥90	Transmission Min. (%):
-----	------------------------

Hard Coated	Traitement:
-------------	-------------

NIR-IR	Couleur:
--------	----------

745 - 950	Bande de Transmission (nm):
-----------	-----------------------------

350 - 690	Gamme de Blocage (nm):
-----------	------------------------

Filetage & montage

7.8	Épaisseur de Monture (mm):
-----	----------------------------

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 242:

Description produit

- Conçus pour objectifs d'imagerie sans filetage de filtre
- Disponibles pour des longueurs d'onde UV, VS, NIR et SMIR
- Transmission ≥80%

Les Filtres de Vision Industrielle en Monture à Emboîtement sont idéaux pour les objectifs varifocaux, les objectifs grand angle et les objectifs dépourvus de filetage de filtre. Ces filtres sont conçus pour s'adapter solidement aux objectifs varifocaux et grand angle, qui ne sont souvent pas équipés de filetages de filtre en raison de la présence d'un élément de lentille convexe en saillie. Leur profil bas et leur diamètre surdimensionné empêchent le vignettage des objectifs grand-angle, et l'inclusion de vis de blocage et d'une clé assure une fixation sûre à l'objectif. Les Filtres de Vision Industrielle en Monture à Emboîtement ont un diamètre intérieur de 14 mm et sont également compatibles avec les objectifs d'imagerie M12. Ces filtres sont conçus avec une courbe de transmission gaussienne et peuvent atteindre le profil de sortie des longueurs d'onde des LED courantes lors de l'utilisation d'une source lumineuse à large bande.