

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Traité NIR, Cube Séparateur de Monture C



C-Mounted Cube Beamsplitters

Stock **#49-683** 2 In Stock

-

1

+

€475⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€475,00 prix unitaire
Qté 5-9	€384,00 prix unitaire
Qté 10+	€348,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Non-Polarizing Beamsplitter

Type d'Optique:
Non-Polarizing Cube Beamsplitter, NIR Coating

Beamsplitter Included:
[Non-Polarizing 50R/50T NIR Cube Beamsplitter #](#)

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:	
Cube	
Dimensions (mm):	
38.0 x 38.0 x 50.0	
Longueur Tube d'Extension (mm):	
38.0	
Logement:	
Black Anodized Aluminum	

Propriétés optiques

Tolérance Angulaire (arcmin):	
±2	
Traitement:	
Faces: Multi-Layer Anti-Reflection for Near-Infrared Region	
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):	
50/50	
Tolérance Réflexion/Transmission (%):	
±5	
Substrat: ☐	
N-BK7	
Qualité de Surface:	
40-20	
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	
720 - 1080	
Power (fringes) @ 632.8nm:	
1.25	
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:	
0.25	

Filetage & montage

Monture:	
C-Mount Enclosure	
Type de Filetage:	
C-Mount (1" x 32 TPI)	

Conformité réglementaire

RoHS 2015:	
Conforme	
Reach 224:	
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit

• Simplifie le montage et l'alignement

• Trous filetés monture C standards, pièce femelle

• Autres [Séparateurs](#), [Filtres](#) et [Miroirs](#) de monture C disponibles

Les Cubes Séparateurs Monture C TECHSPEC® offrent une intégration facile dans les systèmes, ce qui permet d'utiliser des composants standards prêts à l'emploi. Le boîtier est de 50 mm H x 38 mm L x 38 mm P, avec quatre ouvertures filetées femelles monture C (1" x 32 TPI). Un couvercle d'ouverture fileté est inclus pour fermer le port inutilisé. La base possède un trou taraudé de ¼-20 au centre pour le monter à un support. Le Cube Séparateur Monture C TECHSPEC standard dispose d'un traitement qui a été conçu pour des longueurs d'onde visibles et des faces traitées antireflets MgF₂.

Le cube séparateur non polarisant visible monture C a été conçu pour une gamme de longueur d'onde de 430 - 670 nm et le cube séparateur non polarisant proche IR monture C a été conçu pour une gamme de longueur d'onde de 720 - 1.080 nm.

Informations techniques

