

Unité de Base pour Miroir 2D MR-E-3 Optotune

See More by [Optotune](#)



Stock #73-038 **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €1.015⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.015,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Remarque:

Includes a USB cable, mounting bracket for DIN rail, and a power supply with plug options for North America, Europe, the United Kingdom, Australia, and China

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre du Logement (mm):

Connectivité matérielle & interfaçage

24 - 48 VDC	Alimentation:
Windows® 10	Système d'Utilisation:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- $\pm 50^\circ$ de balayage optique
- Options de traitement des miroirs en or ou argent protégé et diélectrique VIS
- Boîtier compact de 45 mm de diamètre
- Contrôle via USB, SPI ou entrée analogique

Les Miroirs de Direction de Rapide Optotune offrent une plus grande plage de balayage optique et une plus grande taille de miroir que les galvanomètres classiques ou les miroirs micro-électro-mécaniques (MEMS). Ce miroir à bobine acoustique (VCM) à deux axes a une taille compacte avec un grand miroir de 15 mm qui peut être réglé avec une inclinaison mécanique de $\pm 25^\circ$ pour une plage de balayage optique de $\pm 50^\circ$. Le miroir est commandé à l'aide de l'Optotune Cockpit GUI via USB, interface périphérique série (SPI) ou entrée analogique. Les Miroirs de Direction de Rapide Optotune sont disponibles avec un traitement en argent ou or protégé et un traitement diélectrique VIS, ce qui permet de les utiliser dans les applications visibles et proche infrarouge (NIR). Les applications typiques de ces miroirs de direction de rapide comprennent le LiDAR automobile, le suivi oculaire biométrique et l'extension du champ de vision des systèmes de vision.

Remarque : #14-574 et #14-575 et #18-281 nécessitent #14-576 pour fonctionner et #73-039, #73-042 et #73-043 nécessitent #73-038 pour fonctionner. Un dissipateur thermique est inclus avec chaque miroir et il est recommandé de l'utiliser pour assurer une bonne dissipation de la chaleur. Ne pas brancher ou débrancher la tête du miroir lorsque l'unité de base est branchée sur le secteur, car cela endommagerait le pilote du miroir.