

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

Module de Mise au Point Piézo pour Objectifs M12



Stock **#19-972** **2 In Stock**

-

1

+

 €530⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€530,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
M12 Lens Weight: <16g	Remarque:
Propriétés physiques et mécaniques	
Linear (Bi-directional)	Type de Mouvement:
6	Course (mm):

26x26x25	Dimensions (mm):
<5	Capacité de Charge (g):
±0.003	Répétabilité (mrad):
1	Resolution (μrad):
<10	Vitesse (mm/sec):

Connectivité matérielle & interfaçage

Piezo Ultrasonic Linear Motor	Mécanisme:
Included USB A-C Adapter	Alimentation d'Énergie:

Environnement & durabilité

0 to 50	Température d'Utilisation (°C):
---------	---------------------------------

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

Description produit

- Permet une large plage de mise au point pour les [objectifs M12](#)
- Boîtier compact de 26 x 26 x 25 mm
- Course de 6 mm dans l'axe Z

Le Module de Mise au Point Piézo pour Objectifs M12 utilise de minuscules actionneurs linéaires ultrasoniques (TULA) pour un mouvement sans jeu à faible bruit, à haute linéarité et une résolution inférieure au micromètre. Intégré entre la caméra et l'objectif, sa course de 6 mm permet une large plage de mise au point pour la plupart des [objectifs M12 \(monture S\)](#). Dotée d'un contrôleur intégré, l'interface d'alimentation et de communication de données (UART ou I²C) se fait via un câble plat à 5 broches ou une connexion micro USB (câble USB inclus). Le Module de Mise au Point Piézo pour Objectifs M12 est idéal pour les systèmes OEM légers et les systèmes dans des environnements spéciaux tels que les champs électromagnétiques forts. Ces modules sont dotés d'un socle de montage standard avec un espacement de 22 mm entre les trous et peuvent être montés sur des caméras sur circuit à l'aide de vis M1,4 x 3,5 mm.

Remarque : Des socles personnalisés peuvent être nécessaires pour intégrer des caméras sur platine.