

[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

Contrôleur de Joystick Programmable 3 Axes de Zaber

See More by [Zaber™](#)



Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293

Stock **#15-293** **2 In Stock**

-

1

+

€895^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€895,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Contrôle Manuel:

3-axis joystick, 8 programmable keys

Remarque:

Requires a 24-48 VDC power supply for operation. A data cable ([#15-296](#) or [#15-299](#)) can be used to daisy chain multiple stages together to control.

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):

160 x 120 x 96	
0.52	Poids (kg):
Electrical	
Locking 4-pin M8	Interface:
50	Maximum Operating Current (mA):
Connectivité matérielle & interfaçage	
Alimentation d'Énergie: Not included, see the Accessories tab for recommended 24 to 48V Power Supply & Tech Info tab for connector information.	
RS-232	Interface:
Environnement & durabilité	
0 - 50	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Contrôle jusqu'à 3 axes indépendants
- Interface intuitive avec un fonctionnement manuel ou informatisé
- Boutons, profil de vitesse et sensibilité entièrement programmables
- L'alimentation électrique et le câble de données sont vendus séparément.

Le Contrôleur de Joystick Programmable de Linéaires de Zaber Technologies Inc., Canada peut être connecté en série pour un maximum de trois moteurs Zaber indépendants. En fonctionnement autonome, le Contrôleur de Joystick Programmable de Zaber Technologies Inc., Canada est idéal pour des mouvements simples sur deux ou trois axes, et est assisté par des interrupteurs à clé préprogrammés avec des commandes de position de départ, de sauvegarde de la position actuelle et de passage à la position sauvegardée. Les huit interrupteurs à clé sont entièrement programmables pour envoyer n'importe quelle commande arbitraire à chaque axe ou pour déclencher l'envoi de séquences de commandes par l'ordinateur. Les paramètres des axes analogiques comprennent la vitesse programmable, le profil de vitesse, l'inversion et le numéro d'unité, ainsi que l'étalonnage des limites et de la zone morte.


Informations techniques

Device Overview / Connectors

Images are shown looking into the device.
Power

1

2



Pin	Description
1	24 - 48 V
2	GND (Note: power supplies ground this pin to AC Earth)

Note: To prevent damage to the device due to static buildup, the device should be properly grounded. The power supplies for X-Series devices are non-isolated and thus ground the device chassis to Earth via the negative terminal of the power supply. If for any reason you are using an isolated power supply, please ensure your device is grounded by connecting the negative terminal of the power connector to AC Earth.