

Rétroéclairage MBL Rouge, 25 x 25 mm



25 x 25mm MBL Backlight

Stock **#75-263** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€710⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€710,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:	
MBL-25x25-625	
Type d'Éclairage:	
LED illumination	
Remarque:	
5-Pin M12 cables sold separately (5m#23-951, 10m#23-952, 15m#23-953) Industrial power supply for mounting to DIN rails also sold #75-579	
Fabricant:	
Smart Vision Lights LLC	

Géométrie:	
Backlight	
Mode d'Éclairage:	
Constant or Strobe (with OverDrive™)	
Propriétés physiques et mécaniques	
Dimensions (mm):	
34.00 x 56.50 x 12.35	
Poids (g):	
113.40	
Zone Active (mm):	
25.54 x 25.54	
Propriétés optiques	
Couleur:	
Red	
Longueur d'Onde (nm):	
625	
Connectivité matérielle & interfaçage	
Connecteur:	
5-pin M12 Connector	
Tension d'Entrée (V):	
24V (0.3 A)	
Alimentation d'Énergie:	
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #75-577 Europe: #75-578 Japan: #75-577 Korea: #75-579 China: #75-579	
Environnement & durabilité	
Température d'Utilisation (°C):	
-10 to 40	
Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit

- Contraste amélioré pour les applications d'inspection
- Mini rétroéclairages ultra-minces
- Disponibles en blanc, bleu, rouge ou NIR
- Comprennent un pilote Multi-Drive™ pour un éclairage stroboscopique de haute luminosité

Les Mini Rétroéclairages MBL de Smart Vision Lights sont des éclairages compacts dotés de la technologie d'amélioration des contours, qui permet d'obtenir un contraste maximal lors de l'imagerie d'objets rétroéclairés. Ces éclairages ont une haute densité de LED, offrant un éclairage allant jusqu'à 190.000 lux en mode continu et 550.000 lux en mode stroboscopique OverDrive™. Avec des zones actives allant de 25 x 25 mm à 100 x 100 mm et des couleurs de sortie blanc, bleu, rouge ou NIR, ces éclairages constituent une excellente solution pour l'intégration dans des systèmes. Les mini rétroéclairages Smart Vision Lights MBL fournissent un éclairage collimaté qui offre un excellent contraste des contours pour les objets réfléchissants et les bords incurvés. Ces rétroéclairages sont idéaux pour la détection des contours, les mesures de vision industrielle de précision, l'imagerie de silhouettes et les applications de jaugeage.