

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

Rétroéclairage LED Haute Puissance, Rouge, 300 x 300



Effilux High Power LED Backlights

Stock **#22-102** [CONTACT](#)

-

1

+

€1.238⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.238,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

LED illumination	Type d'Éclairage:
>90%	Uniformity (%):
Effilux	Fabricant:
	Géométrie:

Backlight	
Mode d'Éclairage: Continuous with AIC (Analog Intensity Control)	
Propriétés physiques et mécaniques	
Dimensions (mm): 339 x 339	
Poids (g): 3500	
Zone Active (mm): 300 x 300	
Propriétés optiques	
Couleur: Red	
Longueur d'Onde (nm): 625	
Connectivité matérielle & interfaçage	
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-874 Europe: #15-875 Japan: #73-409 Korea: #73-409 China: #15-874	
Environnement & durabilité	
Température d'Utilisation (°C): 0 - 50	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015: Conforme	
Reach 224: Conforme	
Certificate of Conformance: Visionner	

Description produit

- Uniformité >90%
- Contrôleur analogique intégré pour une intensité et une gradation précises
- Système antireflets pour absorber la lumière parasite

Les Rétroéclairages LED Haute Puissance Effilux offrent une intensité élevée, une uniformité supérieure à 90% et un contraste exceptionnel, ce qui constitue une solution supérieure pour les inspections par rétroéclairage. Le contrôleur analogique intégré très pratique permet un contrôle précis de la puissance et de l'intensité sans nécessiter de composants supplémentaires. Les Rétroéclairages LED Haute Puissance Effilux possèdent une conception antireflets qui absorbe la lumière indésirable pour offrir un contraste plus élevé et garantir une image claire. Ces rétroéclairages sont idéaux pour les applications d'inspection par vision industrielle.

Remarque : On propose en option des Kits de Film de Collimation pour les rétroéclairages 200 x 200 ([#22-104](#)) et 300 x 300 ([#22-105](#)), vendus séparément.