


[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Pincettes Anti-Rayure en Résine, Largeur de Pointe de 1,2 mm



Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449

Stock **#36-449** 11 In Stock

-

1

+

€33⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€33,50 prix unitaire
Qté 10+	€29,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Resin Tweezer	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
125.00	Longueur (mm):
8	Poids (g):

1.2	Largeur de Pointe (mm):
10	Distance Pointe à Pointe, Ouvert (mm):
60	Force de Support (g):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Idéal pour un Travail Délicat
- Trois Styles

Ces pinces de haute qualité sont idéales pour le maniement de petites optiques ou d'électroniques puisque les pinces réduisent le glissement et éliminer le dommage de surfaces délicatess. Nous recommandons vivement pour optiques, le modèle ESD ou le modèle Résine avec le remplacement interchangeable ESD. Les pointes sont interchangeables pour tous les modèles ESD et Résine. Les pointes en céramique offrent une résistance excellente. Toutes les pointes sont anti-magnétiques.

ESD: Les pointes sont en fin céramique (contenant du carbone), le corps est en acier inoxydable. Les pointes ont une température maximale d'utilisation de 160°C et sont conductives avec une résitance de surface de 10⁸ - 10¹¹Ω. Pointes sont noires. Deux choix pour la taille de pointe.

Pointe Résine: Les pointes sont en plastique PBT (contenant du verre), corps est en aluminium. Le corps léger procure un confort pour une utilisation étendue. Les pointes. Les pointes ont une température d'utilisation de 190°C. Les pointes sont blanches et non-conductives.

Céramique: Les pointes sont en fin céramique, le corps est en polyacétal (avec fibre de verre). Les pointes sont non-magnétiques, non-conductives et résistant à la chaleur/chimique.