

Sources de Lumière à LED Schott KL 1600

A white and black Schenck electronic scale is shown against a black background. The scale has a white top section with the 'SCHENCK' logo and a black base. A black cable is connected to the top of the scale.

☐ - 1 ☒ + €1.025⁰⁰

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.025,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Espace téléchargement

>50,000	Durée de Vie d'Utilisation (heures):
150.600	Numéro de Modèle:
Yes	Contrôle d'Intensité:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:

SCHOTT	Fabricant:
Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
114L x231W x137H	Dimensions (mm):
2.45	Poids (kg):
Propriétés optiques	
White	Couleur:
Electrical	
680	Sortie d'Eclairage (Lumens):
Connectivité matérielle & interfaçage	
24 DC	Tension d'Entrée (V):
Alimentation d'Énergie: Power Cord Required and Sold Separately: USA: #16-792 Europe: #18-492 Japan: #78-580 Korea: #16-792 China: #16-792 UK: #18-493 Switzerland: #18-494	
Environnement & durabilité	
5600	Température Couleur (K):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:


Description produit

- Intensité lumineuse maximale de 1100 lumens
- Gradation continue de 0 à 100%
- Différentes options de guides de lumière disponibles
- Idéales pour les microscopes stéréo

Les Sources de Lumière Fibre Optique KL SCHOTT sont des sources de lumière froide à LED qui produisent une lumière intense, mais sans chaleur, pour les applications de microscopie. La combinaison du rendement lumineux efficace du moteur de lumière avec différentes géométries de guides de lumière permet d'obtenir des intensités nettement plus élevées que la lumière directe des LED. Deux modèles de sources lumineuses sont disponibles, le KL 1600 qui offre une intensité maximale de 680 lumens et le KL 2500 qui offre une intensité maximale de 1100 lumens avec une option de gradation extra-fine. Les Sources de Lumière à Fibre Optique KL SCHOTT sont ergonomiques et de faible encombrement, ce qui leur permet de s'intégrer facilement dans les laboratoires compacts. La qualité de lumière uniforme de la série KL est idéale pour les applications de stéréomicroscopie biologique, géologique et pathologique.

Remarque : Le cordon électrique est vendu séparément.

Informations techniques



The diagram illustrates the SCHOTT KL fiber optic light source system. It includes a power supply unit (PSU) with a power switch and a power cord. The PSU is connected to the KL 1600 and KL 2500 light sources. The KL 1600 is shown with a standard light guide and a dimmer control. The KL 2500 is shown with a standard light guide and a dimmer control. The diagram also shows various accessories, including a fiber optic cable, a fiber optic connector, and a fiber optic adapter. The SCHOTT logo is displayed at the bottom right of the diagram.