

Éclairage Linéaire Scellé, 850 nm, 450 mm



Stock **#74-199** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€3.235⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.235,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Collimated	Type d'Optique:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:

Remarque:

Compatible with #18-645 external controller	
Advanced Illumination	Fabricant:
Line Light	
Géométrie:	
Constant	
Mode d'Éclairage:	
Propriétés physiques et mécaniques	
Longueur (mm):	
450.00	
Dimensions (mm):	
459.8 L x51.1 W	
Poids (g):	
2163	
Propriétés optiques	
Couleur:	
IR	
Longueur d'Onde (nm):	
850	
Distance de Travail (pouces):	
0.5-23	
Connectivité matérielle & interfaçage	
Connecteur:	
4-pin Male M12	
Tension d'Utilisation (V):	
24VDC, 4.5A	
Alimentation d'Énergie:	
Power Supply Required and Sold Separately: #73-977	
Filetage & montage	
Monture:	
T-Slot for M6 Nut	
Environnement & durabilité	
Température d'Utilisation (°C):	
0 °C to 35 °C	
Norme Environnementale:	
IP67	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Dispensé	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
Reach 247:	
Contains SVHC(s)	

DESCRIPTION PRODUIT

- IP67 pour la protection contre la poussière et les débris
- Profil d'éclairage à haute intensité
- Disponibles en UV, blanc, bleu, vert, rouge et NIR
- Idéaux pour les applications à balayage linéaire

Les Éclairages Linéaires Scellés Haute Intensité d'Advanced Illumination offrent un profil d'éclairage uniforme pour les applications de balayage linéaire dans des environnements difficiles. Ces éclairages sont conformes à la norme IP67 pour une protection contre la poussière, les débris et les liquides, offrant ainsi des performances fiables dans les environnements difficiles. Les éclairages sont disponibles dans les longueurs d'onde UV, blanche, bleue, verte, rouge et NIR et sont refroidis passivement pour un fonctionnement continu à long terme. Les Éclairages Linéaires Scellés Haute Intensité d'Advanced Illumination sont dotés d'un contrôleur intégré, conçu pour fonctionner en continu et logé dans l'éclairage lui-même. Ces éclairages sont idéaux pour les applications difficiles de balayage linéaire, notamment l'inspection de plaques de plâtre, du bois et de céramiques, ainsi que dans les environnements alimentaires soumis à des lavages fréquents.