

[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

Éclairage Linéaire Scellé, 365 nm, 600 mm



Stock **#74-201** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€5.510^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€5.510,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Collimated	Type d'Optique:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Compatible with #18-645 external controller	Remarque:
Advanced Illumination	Fabricant:
	Géométrie:

Line Light	
Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
600.00	Longueur (mm):
609.8 L X 51.1 M	Dimensions (mm):
2884	Poids (g):
Propriétés optiques	
UV	Couleur:
365	Longueur d'Onde (nm):
0.5-23	Distance de Travail (pouces):
Connectivité matérielle & interfaçage	
4-pin Male M12	Connecteur:
24VDC, 6A	Tension d'Utilisation (V):
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately: #73-977	
Filetage & montage	
T-Slot for M6 Nut	Monture:
Environnement & durabilité	
0 °C to 35 °C	Température d'Utilisation (°C):
IP67	Norme Environnementale:
Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Description produit

- IP67 pour la protection contre la poussière et les débris
- Profil d'éclairage à haute intensité
- Disponibles en UV, blanc, bleu, vert, rouge et NIR
- Idéaux pour les applications à balayage linéaire

Les Éclairages Linéaires Scellés Haute Intensité d'Advanced Illumination offrent un profil d'éclairage uniforme pour les applications de balayage linéaire dans des environnements difficiles. Ces éclairages sont conformes à la norme IP67 pour une protection contre la poussière, les débris et les liquides, offrant ainsi des performances fiables dans les environnements difficiles. Les éclairages sont disponibles dans les longueurs d'onde UV, blanche, bleue, verte, rouge et NIR et sont refroidis passivement pour un fonctionnement continu à long terme. Les Éclairages Linéaires Scellés Haute Intensité d'Advanced Illumination sont dotés d'un contrôleur intégré, conçu pour fonctionner en continu et logé dans l'éclairage lui-même. Ces éclairages sont idéaux pour les applications difficiles de balayage linéaire, notamment l'inspection de plaques de plâtre, du bois et de céramiques, ainsi que dans les environnements alimentaires soumis à des lavages fréquents.