

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Coffret Élargi de la Série HP



HP Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses.



Stock **#25-611** **CONTACT**

- 1 +

 €3.800⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.800,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

HP Series

Series:

8mm HP Series: [86-569](#)
12mm HP Series: [86-570](#)
16mm HP Series: [86-571](#)
25mm HP Series: [86-572](#)
35mm HP Series: [86-573](#)
50mm HP Series: [86-574](#)

Contenu du Coffret:

Propriétés optiques

Distance de Travail (mm):	
8mm HP Series: 100 - ∞	
12mm HP Series: 100 - ∞	
16mm HP Series: 100 - ∞	
25mm HP Series: 150 - ∞	
35mm HP Series: 200 - ∞	
50mm HP Series: 200 - ∞	
Ouverture (f/#):	
8mm HP Series: f/1.8 - f/16	
12mm HP Series: f/1.8 - f/16	
16mm HP Series: f/1.8 - f/16	
25mm HP Series: f/1.8 - f/22	
35mm HP Series: f/1.8 - f/16	
50mm HP Series: f/1.8 - f/16	

Capteur

Taille maximale du capteur:	
8mm HP Series: 1.1"	
12mm HP Series: 1.1"	
16mm HP Series: 1.1"	
25mm HP Series: 1.1"	
35mm HP Series: 1.1"	
50mm HP Series: 4/3"	

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit


- Objectif de monture C pour capteurs de 1,1"
- Capteurs jusqu'à 20 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
- Objectif haute performance (HP) de monture C pour la vision industrielle
- Distances focales de 6,5 mm à 50 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP TECHSPEC® sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses de [l'automatisation industrielle](#) et de la vision industrielle. Les objectifs de 6,5 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm et 35 mm sont compatibles avec les formats de capteurs de 1" et 1,1", tandis que l'objectif de 50 mm est compatible avec les formats de capteurs jusqu'à 4/3". Les ouvertures f/1,8 et f/2,8 offrent un débit lumineux accru et des performances de haute résolution. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP sont équipés d'une monture C et d'un blocage de la focalisation et d'anneaux d'iris pour éviter les ajustements indésirables, ainsi qu'un filetage de filtre avant pour intégrer des filtres optiques standard. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HP) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HP et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d'application :

- Série HP : Comprend un blocage de la focalisation et un ajustement de l'iris. C'est la version la plus ajustable des versions HP et c'est l'objectif typique de vision artificielle de haute qualité.
- [Série HPi](#) : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. [Renforcement pour processus industriels](#) taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
- [Série HPp](#) : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. [Renforcement de la stabilité](#) pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.

Informations techniques



Dimensions				
Focal Length (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Filter Thread
8mm, 1.1" Format	70.4	83.5	43.5	M105 x 1 with required adapter #8
12mm, 1.1 " Format	48	70.1	43.5	M62 x 0.75 with required adapter #236
16mm, 1" Format	48	60.4	57.3 - 59.5	M46 x 0.75
25mm, 1" Format	37.5	45.3	45.3	M34 x 0.5
35mm, 1.1" Format	48.1	65.8	60 - 66	M37 x 0.75
50mm, 4/3" Format	50	72.6	60.5 - 72.6	M37.5 x 0.5