


[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

Carte d'Acquisition Teledyne Dalsa Xtium2-CLHS PX8 HR

See More by [Teledyne DALSA](#)



Teledyne Dalsa Xtium2-CLHS PX8 HR Frame Grabber

Stock **#91-735** **NOUVEAU** **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €2.580⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€2.580,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

OR-A8S0-HX870 **Numéro de Modèle:**
Teledyne DALSA **Fabricant:**

Capteur

512MB **Tampon d'Image:**

Profondeur de Pixel:

Mono: 8, 10, 12-bit/pixel; RGB: 8 or 12-bit/pixel/color
(RGB color aligned on planes)

Connectivité matérielle & interfaçage

Camera Link HS **Interface:**

PCIe Gen3 x8 slot **Interface:**

1 Port (1 Camera) **Ports:**

Conformité réglementaire

[Dispensé](#) **RoHS 2015:**

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Débit de données élevé avec transfert d'images fiable et à faible latence
- Minimise l'utilisation de l'unité centrale et améliore les temps de traitement
- Haute performance pour les normes d'interface Camera Link®, Camera Link® HS, GigE et CoaXPress

Les Cartes d'Acquisition Teledyne DALSA offrent des solutions d'acquisition d'images de haute performance pour les applications exigeantes de vision industrielle et d'imagerie industrielle. Conçues pour prendre en charge un large éventail de normes d'interface de caméra et de débits de données, ces cartes d'acquisition d'images offrent un transfert d'images fiable, à large bande passante et à faible latence. Les capacités de traitement embarquées avancées et l'assistance robuste des pilotes simplifient l'intégration dans les systèmes tout en maximisant le débit. Les Cartes d'Acquisition d'Images Teledyne DALSA sont conçues pour être parfaitement compatibles avec les caméras d'un grand nombre de fabricants, ce qui permet une utilisation flexible sur diverses plates-formes d'imagerie. Avec des configurations évolutives optimisées pour Camera Link, Camera Link HS, GigE, CoaXPress et d'autres interfaces de premier plan, elles constituent une solution idéale pour les environnements d'imagerie à grande vitesse et à haute résolution. Les cartes d'acquisition sont des cartes spécialisées dans l'acquisition d'images individuelles, haute résolution ou non standard pour les applications de vision industrielle.