

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

Unité de Microscope Vidéo Mitutoyo Verticale Raie Laser Double Caméra UV-VIS-NIR Nd:YAG

See More by [Mitutoyo](#)



Stock **#71-019** 1 In Stock

-

1

+

€13.900⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€13.900,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

378-514	Numéro de Modèle:
UV-VIS-NIR	Gamme:
	Type:

Vertical Mount, Brightfield, Erect Image	
Mitutoyo	Fabricant:
Objectifs Compatibles: MPlan Apo/HR/SL, MPlan NIR/NUV, and MPlan UV	
Remarque: Note: Magnification: 1X Tube Lens Optional C-Mbunt adapter #37-044 available for dual-camera system	
Propriétés physiques et mécaniques	
1300.00	Poids (g):
Propriétés optiques	
226, 355, 532, 1064	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1X	Grossissement:
Capteur	
2/3"	Taille maximale du capteur:
Filetage & montage	
C-Mount	Monture:
Objective Mounts: M26 x 36 TPI	Filetage:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Description produit

- Conçues pour être utilisée avec les [Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - IR Proche, UV Proche et UV](#)
- Taille maximale du capteur jusqu'à 2/3"
- Idéales pour les applications de traitement et d'usinage au laser

Les Unités de Microscope Vidéo (VMU) Raie Laser Nd:YAG Mitutoyo permettent une configuration rapide et facile des systèmes d'usinage au laser en connectant un objectif corrigé à l'infini à une caméra à monture C. Optimisés pour les raies laser Nd:YAG de 266, 355, 532 et 1064 nm, ces VMU sont conçues pour être utilisées avec les objectifs Mitutoyo corrigés à l'infini UV, NUV et NIR. Ces VMU peuvent également être utilisées comme systèmes d'inspection infrarouge en utilisant une source de lumière infrarouge et une caméra infrarouge. Les Unités de Microscope Vidéo (VMU) Raie Laser Nd:YAG Mitutoyo sont idéales pour les applications d'usinage au laser et d'imagerie telles que la découpe, le découpage et la réparation du câblage des circuits intégrés, le traitement des couches minces et l'analyse des caractéristiques spectrales infrarouges. Une option VMU raie laser a double caméra est également disponible pour l'observation à fort et à faible grossissement