

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

Sonde à Immersion en Transmission VIS-NIR

See More by [Ocean Optics](#)



Stock **#90-571** NOUVEAU CONTACT

-

1

+

€1.339⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.339,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

	Fiber Connector Type:
SMA905	

Caractéristiques du produit

	Numéro de Modèle:
TP300-VIS-NIR	
	Remarque:
Breakout 1.5 meter from end of the probe	

Propriétés optiques	
	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
400 - 2500	
Conformité réglementaire	
	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 250:
Conforme	

Description produit

- Sondes de transmission à immersion conçues pour des mesures fiables d'absorbance/transmission en solution
 - Acier inoxydable ou PEEK robuste pour des conditions de processus difficiles et des environnements hostiles
 - Longueurs de trajectoire flexibles disponibles avec des embouts de sonde interchangeables
 - Compatibles avec les spectromètres et accessoires Ocean Optics
- Les Sondes de Transmission à Immersion Ocean Optics se couplent aux spectromètres et aux sources lumineuses pour mesurer l'absorbance et la transmission dans les solutions. Choisissez parmi les sondes haute pression robustes (#90-569) pour les environnements industriels exigeants ou les sondes à enveloppe en PEEK (#90-570 et #90-571) pour les conditions chimiques difficiles, couvrant les longueurs d'onde UV-VIS à VIS-NIR. Personnalisez facilement votre installation avec des accessoires tels que des embouts de sonde interchangeables de différentes longueurs et le manchon de protection (#90-585) pour une durabilité accrue dans les applications corrosives ou à haute température. Les Sondes de Transmission à Immersion Ocean Optics sont conçues pour une intégration transparente dans les [systèmes de spectroscopie d'Ocean Optics et les accessoires compatibles](#).