

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Éclairage pour Spectroscopie au Xénon

See More by [Ocean Optics](#)



Stock #90-545 NOUVEAU 1 In Stock

-

1

+

€9.923⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€9.923,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:	
Xenon Illuminator	
Numéro de Modèle:	
HPX-2000	
Remarque:	
Power supply, integrated filter holder for filters up to 25 mm square or 25 mm round in diameter and 4 mm in thickness, and integrated shutter included.	
Durée de Vie d'Utilisation (heures):	
1000	

Propriétés physiques et mécaniques	
6	Poids (kg):
Propriétés optiques	
185 - 2500	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Electrical	
TTL Up to 2.5 Hz maximum	Trigger Externe:
1.52	Puissance de Sortie (mW):
Connectivité matérielle & interfaçage	
SMA905	Connecteur:
85–264 V 50/60 Hz	Alimentation:
Environnement & durabilité	
5 to 35	Température d'Utilisation (°C):
5–95% without condensation at 40°C	Humidité d'Utilisation:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 250:

Description produit

- Sortie stable et de haute qualité sur une large gamme de longueurs d'onde allant de 185 à 2500 nm
- Types de lampes disponibles : deutérium-tungstène, xénon, tungstène-halogène
- Entièrement compatibles avec les spectromètres et accessoires Ocean Optics

Les Éclairages pour Spectroscopie Ocean Optics offrent une gamme flexible de sources lumineuses UV-NIR à associer aux systèmes de spectroscopie Ocean Optics. Choisissez entre le tungstène halogène pour un rendement VS-NIR stable (360-2400 nm), le xénon pour un éclairage UV-NIR large bande à haute intensité (185-2500 nm), ou le deutérium-tungstène halogène pour une couverture continue de l'UV profond jusqu'au NIR (210-2500 nm). Les applications typiques comprennent les mesures de réflectance, de transmission, d'absorbance et de fluorescence pour lesquelles un éclairage fiable et bien adapté est essentiel. Les Éclairages pour Spectroscopie Ocean Optics sont conçus pour des durées de vie allant jusqu'à 10.000 heures et disposent de connexions par fibre SMA.